



## Plaquettes de coupe MINCUT MIUR Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 1,5/8mm



### Données de commande

N° commande	270425 1,5/8
GTIN	7291075294569
Classe d'article	26J

### Description

#### Exécution:

Avec rayon complet pour la réalisation de dépouilles intérieures à 45°.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Ø min. $D_{min}$	8,1 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	1,2 mm
Avance f tournage	0,03 - 0,1 mm/tr
Avance f usinage de gorges	0,01 - 0,03 mm/tr
WF	3,6 mm
Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,5 mm
Rayon d'angle R	0,75 mm
Série	MINCUT
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	0,5
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,03

Référence fabricant	MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables