



## Plaquettes de coupe MINCUT MIFR Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 1,6/8mm



### Données de commande

N° commande	270427 1,6/8
GTIN	7291075262568
Classe d'article	26J

### Description

#### Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Dim. plaquette $\varnothing$ d	8 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	5,5 mm
WF	2,6 mm
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
INSL	17,7 mm
DAXN-DAXX	8 - 12,1 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
Rayon d'angle R	0,8 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 8-1.60-0.80 IC908

Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables