



Plaquettes de coupe MINCUT MEFL Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 1,6/8mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 270429 1,6/8 |
| GTIN | 7291075359541 |
| Classe d'article | 26J |

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

Description technique

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| DAXN-DAXX | 7 - 12,1 mm |
| Dim. plaquette \varnothing d | 8 mm |
| WF | 2,7 mm |
| Avance f rainurage axial | 0,02 - 0,1 mm/tr |
| Avance f dressage | 0,02 - 0,06 mm/tr |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 5,5 mm |
| INSL | 17,4 mm |
| Rayon d'angle R | 0,8 mm |
| Série | MINCUT |
| Référence fabricant | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Nuance | IC908 |
| Application principale | UNI |
| Condition de coupe | Continue |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 180 mm/min |
| Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |