



## Plaquettes de coupe MINCUT MEFL neutre, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/8mm



### Données de commande

N° commande	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Classe d'article	26J

### Description

#### Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

INSL	17,4 mm
Avance f usinage de gorges	3,1 mm/tr
WF	3,1 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
Profondeur coupe max. $t_{max}$	5,5 mm
Dim. plaquette $\varnothing$ d	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
Rayon d'angle R	0,2 mm
Série	MINCUT

Référence fabricant	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables