



## Plaquettes de coupe MINCUT MIFR Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 3/15mm



### Données de commande

N° commande	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Classe d'article	26J

### Description

#### Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage intérieur.

#### Adapté(s) pour:

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Dim. plaquette $\varnothing$ d	15 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Avance f rainurage axial	0,03 - 0,05 mm/tr
INSL	30 mm
Avance f dressage	0,03 - 0,04 mm/tr
Rayon d'angle R	1,5 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MIFR 15-3.00-1.50 IC908

Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables