



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/10mm



Données de commande

N° commande	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

OAL	170 mm
REGL. HTEUR	9,2 mm
CDX	20 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur de gorge w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Série	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Référence fabricant	THDR 2525-10T20-IQ
Longueur col	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Fiche technique

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis