



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/12mm



Données de commande

N° commande	274141 25/12
GTIN	7291075316759
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

HBL	30 mm
Largeur de gorge w	12 mm
Taille de queue	25 mm
Série	DOVEIQGRIP
OAL	170 mm
WF	19,5 mm
HBH	8 mm
REGL. HTEUR	11 mm
CDX	20 mm
Référence fabricant	THDL 2525-12T20-IQ
Longueur col	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis