



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/10mm



Données de commande

N° commande	274141 25/10
GTIN	7291075316742
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

Série	DOVEIQGRIP
Taille de queue	25 mm
REGL. HTEUR	9,2 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
CDX	20 mm
OAL	170 mm
Largeur de gorge w	10 mm
Référence fabricant	THDL 2525-10T20-IQ
Longueur col	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Porte-outils à vis