



## Porte-outils DOVEIQGRIP THD, droite, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/14mm



### Données de commande

N° commande	274140 25/14
GTIN	7291075316681
Classe d'article	26D

### Description

#### Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

### Description technique

HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
CDX	20 mm
Largeur de gorge w	14 mm
Taille de queue	25 mm
Série	DOVEIQGRIP
REGL. HTEUR	13 mm
WF	18,5 mm
Référence fabricant	THDR 2525-14T20-IQ
Longueur col	20 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Rainurage axial possible

non

Type de produit

Porte-outils à vis