



## Plaquettes de coupe MINCUT MEFL Rayon complet, IC908, Largeur de gorge w / Taille de plaquette: 2/8mm



### Données de commande

N° commande	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Classe d'article	26J

### Description

**Exécution:**

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

**Adapté(s) pour:**

Barre d'alésage 270420.

### Description technique

Dim. plaquette $\varnothing$ d	8 mm
Avance f dressage	0,02 - 0,06 mm/tr
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Avance f rainurage axial	0,02 - 0,1 mm/tr
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	5,5 mm
Rayon d'angle R	1 mm
Série	MINCUT
Référence fabricant	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Nuance	IC908
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 180 mm/min
Type de produit	Mini-plaquettes interchangeables