



Porte-outils DOVEIQGRIP THD, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 32/16mm



Données de commande

N° commande	274141 32/16
GTIN	7291075316858
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Pour l'usinage de gorges extérieures.

Description technique

REGL. HTEUR	14,8 mm
Largeur de gorge w	16 mm
Taille de queue	32 mm
OAL	170 mm
HBL	48 mm
HBH	8 mm
Série	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
CDX	40 mm
Référence fabricant	THDL 3232-16T40-IQ
Longueur col	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Rainurage axial possible

non

Type de produit

Porte-outils à vis