



Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 4/0,4mm



Données de commande

N° commande	273413 4/0,4
GTIN	7291075485646
Classe d'article	26C

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l'usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766 – 273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Avance f usinage de gorges	0,09 - 0,15 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Rayon d'angle R	0,4 mm
Largeur de gorge w	4 mm

Avance f tournage	0,18 - 0,24 mm/tr
INSL	19 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,4 mm
Série	HELI GRIP
Référence fabricant	GRIP 4004T IC808
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	T
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 180 m/min
Nuance	IC808
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage