



Lampes stylo WORK PEN 200 R, Type: WORK-PEN



Données de commande

N° commande	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe stylo à LED SANS FIL de 200 lumens avec **fonction de variation de lumière progressive** et **aimants intégrés**.

La **lampe stylo sans fil WORK PEN 200 R** fait partie de la gamme actualisée de produits FLASHLIGHT. La lampe de travail parfaite pour les tâches d'inspection professionnelles, toujours à portée de main!

La lampe stylo à LED offre un éclairage extrêmement **puissant**, tant par la tête de lampe (jusqu'à 200 lumens) que par la source d'éclairage ponctuel sur le dessus, avec un étonnant flux lumineux de **150 lumens** pour une si petite lampe stylo. En outre, l'interrupteur-bouton latéral permet une utilisation aisée d'une seule main.

La lampe est également dotée d'une fonction de variation de lumière progressive de **10%** à **100%**, de manière à pouvoir adapter la puissance lumineuse à la tâche à accomplir. La construction robuste en aluminium offre une **prise en main agréable** tandis que la conception **mince** et compacte permet d'accéder aux endroits les plus inaccessibles et les plus étroits.

La lampe **WORK PEN 200 R** est livrée avec des **aimants intégrés dans le clip** et dans la partie inférieure de la lampe pour la suspendre ou la ranger. Cela permet une **FLEXibilité** accrue et un positionnement aisé de la lampe lorsque les deux mains doivent être libres pour la tâche à accomplir.

La lampe stylo se **recharge facilement à l'aide d'un câble USB**, rendant ainsi inutile tout remplacement long et fastidieux des batteries. L'**indicateur de batterie** situé à l'avant indique l'état de charge. Avec clip de fixation pour la poche poitrine.

Le design de la lampe WORK PEN 200 R est unique et protégé par un brevet de modèle déposé de l'UE.

La lampe WORK PEN 200 R est fournie sans bloc d'alimentation ni câble de charge.

Fonctionnement:

IP30: protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 2,5$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	10 h
Indice de protection IP	IP 30
Angle de départ	105 degré
Flux lumineux	20 - 200 lm
Ampoule	Module de LED
Température de couleur	6000 K
Tension de la batterie	3,7 V
Nombre de batteries incluses	1
Capacité de la batterie	0,75 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Lampes d'inspection