



Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm



Données de commande

N° commande	273610 3,05
GTIN	7291075456585
Classe d'article	26D

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Exécution:

CUTDIA (mm): 42

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600 – 273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	3,05 mm
Série	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
Rainurage axial possible	non

Type de queue	Porte-outils à vis
Pour Ø pièce max.	42 mm
Longueur col	21 mm
Référence fabricant	TGAQ D42-3-2Z
OAL	32 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Type de produit	Porte-plaquettes