

**Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm****Données de commande**

N° commande	273611 3,05
GTIN	7291075404050
Classe d'article	26D

Description**Exécution:**

CUTDIA (mm): 52

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600 – 273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Description technique

CUTDIA	52 mm
Largeur de gorge w	3,05 mm
Série	TANGFGRIP
Rainurage axial possible	non
Pour Ø pièce max.	52 mm

Type de queue	Porte-outils à vis
Longueur col	26 mm
Référence fabricant	TGAQ D52-3-2Z-JHP
OAL	50 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes