

**Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 3,05mm****Données de commande**

N° commande	273614 3,05
GTIN	7291075404074
Classe d'article	26D

**Description****Exécution:**

CUTDIA (mm): 120

**Adapté(s) pour:**

Queues de serrage 273600 – 273605.

**Adapté(s) pour:**

LOGIPFGRIP

**Attention:**

Clé de montage 279955 à commander séparément.

**Description technique**

CUTDIA	120 mm
Largeur de gorge w	3,05 mm
Série	TANGFGRIP
Rainurage axial possible	non
Type de queue	Porte-outils à vis
Pour Ø pièce max.	120 mm

Longueur col	60 mm
Référence fabricant	TGAQ D120-3-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes