

Garant**SNHX 1102 neutre, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.Pour largeur de rainure a_p : 4 mm

Nuance: HB7525

Chanfrein réalisable: 0,15 mm

Description technique

Type	UNI
Chanfrein réalisable	0,15 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 1102
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	2,3 mm
Pour largeur de rainure a_p	4 mm

Nombre de changements/dents

4

Type de produit

Plaquette pour fraisage