

**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094102 11
GTIN	4067263103325
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

Gants de soudeur en croûte de cuir avec coutures KEVLAR®. **Lisses et souples** pour une bonne sensibilité tactile. Avec **pouces renforcés** et **index sans coutures**.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Utilisation	réutilisable
Longueur	330 mm
Matériau support	Croûte de cuir
Contenu	6
Matière	Croûte de cuir
EN 388	2121X

## Fiche technique

EN 407	413X3X
EN 12477	Type B
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs