

**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094117 10
GTIN	4067263103349
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants de soudeur en **croûte de bovin avec coutures KEVLAR®**. Avec **pouces droits et renforcés** pour faciliter l'utilisation lors du soudage MAG. Testés pour l'électrostatique.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Utilisation	réutilisable
Longueur	330 mm
Matériau support	Croûte de bovin
Contenu	6
Matière	Croûte de bovin
EN 388	4244X

Fiche technique

EN 407	41314X
EN 12477	Type A
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs