

**Paire de gants de soudeur, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094119 11
GTIN	4067263103387
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

Gants de soudeur confortables, **résistants à l'huile et à l'eau en croûte de bovin et cuir pleine fleur avec coutures KEVLAR®.**

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Utilisation	réutilisable
Longueur	330 mm
Matériau support	Croûte de vache / cuir pleine fleur
Contenu	6
Matière	Croûte de vache / cuir pleine fleur
EN 388	4244X

## Fiche technique

EN 407	41314X
EN 12477	Type A
Norme	EN 407
Type de produit	Gants pour soudeurs