

Garant

Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut®, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 16/2mm



Données de commande

N° commande	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. **Nouvelle génération** des fraises à surfacer-dresser à plaquettes hautes performances **avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation **sur broche à faible puissance. Plaquettes adaptées APMT 0602.**

Utilisation:

Pour le dressage, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,45** avec l'embout **674252 réf. 6IP**.

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l'assise doit être modifiée.

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	22,5 mm
Ø dents D_c	16 mm
Ø queue $D_s\ h6$	16 mm
Longueur de col L_1	32 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2

Plaquette adaptée	AP.. 0602..
Longueur totale L_{tot}	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Série	Softcut®
Nombre de plaquettes	8
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219827
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,45 Nm	211750 0,45