



Lampe frontale à LED avec batterie, Type: HF8R-WORK



Données de commande

N° commande	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.

- **Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.**
- **Utilisation intuitive et réglage progressif de l'intensité.**
- **Bandeau lavable et interchangeable.**
- **Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.**

Fonctionnement:

IP68 : Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Tension de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	3,7 Ah
Flux lumineux niveau 2	20 lm
Portée	210 m
Nombre de batteries incluses	1

Durée d'éclairage	3 - 10 h
Advanced Focus System (AFS)	oui
Durée d'éclairage niveau 2	90 h
Poids	198 g
Eclairage à intensité variable	oui
Couleur du boîtier	noir
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	HF8R WORK
rechargeable	oui
Indice de protection IP	IP 68
Flux lumineux	300 - 900 lm
Flux lumineux Boost	1600 lm
Type de produit	Lampes frontales