

# Yale

## Flexible hydraulique de rechange HHC, Longueur: 3m



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 086080 3      |
| GTIN             | 4025092155793 |
| Classe d'article | 08Y           |

### Description

#### Exécution:

Avec demi-coupleur 086085 réf. M1 (côté vérin) et filetage mâle 3/8-NPT (côté pompe). Ø extérieur 14 mm; Ø intérieur 6,3 mm (dimensions nominales); pression d'éclatement 2800 bars; rayon de courbure minimal R = 100 mm.

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

#### Remarque(s):

**Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.**

### Description technique

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Longueur        | 3 m                      |
| Type de produit | Accessoires hydrauliques |