

Mahr

### Comparateur numérique i-wi – PROMOTION lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 12,5mm



#### Données de commande

N° commande	404312 12,5
GTIN	4059192014438
Classe d'article	43A

#### Description

##### Exécution:

**Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.** Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction et isolant. Avec graduation de qualité.

Avec **système radio intégré i-wi** pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n'importe quel PC.

##### Fonctionnement:

IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

##### Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

##### Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

#### Description technique

## Fiche technique

Plage de mesure	12,5 mm
Application radio	Logiciel du fabricant
Epaisseur du boîtier	35 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2450
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1
Erreur admissible	0,02 mm
Ø corps max	58 mm
Force de mesure	0,65–0,90 N
Indice de protection IP	IP 42
Etalonnage	C1
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible plage de mesure partielle	0,002 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Système radio i-wi MAHR
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie	numérique
Type de produit	Comparateur

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/404312-12,5>