

HEDI

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 25V



Données de commande

N° commande	081127 25V
GTIN	4003644015351
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

· Protection contre la surchauffe.

Pour utilisation dans des environnements secs.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Indice de protection IP: IP 20

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05VV-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: PVC rouge

Longueur câble: 25 m

Nombre de prises: 4

Description technique

Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Longueur câble	25 m
Tension	250 V
Classe de câble	H05VV-F
Conception du câble	3G1,5
Type	25V
Matériau câble	PVC rouge
Indice de protection IP	IP 20
Matériau boîtier	Plastique
Nombre de prises	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	non
Type de produit	Enrouleurs de câble