

Garant**SNHX 1207 neutre, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.Pour largeur de rainure a_p : 12 / 16 mm

Nuance: HU7710

Avance f_z par dent: 0,1 mm

Chanfrein réalisable: 0,45 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 mm
Type	ALU
Chanfrein réalisable	0,45 mm
Nuance	HU7710
Code ISO plaquette	SNHX 1207
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	7 mm
Pour largeur de rainure a_p	12 / 16 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage