



Bloc multiprise IP44, Nombre de prises:



Données de commande

N° commande	081169
GTIN	4007123647576
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Avec interrupteur de sécurité lumineux et socle incliné à 45°. Puissance nominale 3500 W (16 A). Blocs multiprises **étanches aux projections d'eau** avec couvercles à fermeture automatique et joints d'étanchéité. Boîtier en plastique antichocs et résistant à la rupture avec arceau de suspension robuste.

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ.**

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Longueur câble: 2 m

Indice de protection IP: IP 44

Description technique

Interrupteur marche/arrêt	oui
Pour pays	F; B; PL; CZ
Puissance nominale déroulé	3500 W
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	E
Nombre de prises	5
Longueur bloc	520 mm
Conception du câble	3G1,5

Classe de câble	H07RN-F
Longueur câble	2 m
Type de produit	Bloc multiprise