

# Yale

## Palan électrique à chaîne CPV VEGO, Type: 0,5-8



### Données de commande

N° commande	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Palans électriques à chaîne avec **crochet de suspension** dans une construction robuste et fiable. L'**interrupteur de fin de course** intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l'accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d'utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l'interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.

#### Remarque(s):

Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.

### Description technique

Accouplement à friction réglable	oui
Type	0,5-8
Groupe motopulseur suivant FEM/ISO	1AM
Nombre de brins de chaîne	1

Charge admissible	500 kg
Charge admissible t	0,5 t
Vitesse de levage	8 m/min
Hauteur de levée normale	3 m
Arrêt définitif automatique	oui
Poids	26 kg
Type de produit	Palans