


**Garant****SNHX 12045 neutre, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Classe d'article	21A

**Description****Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.Pour largeur de rainure  $a_p$ : 8 mm

Nuance: HB7525

Avance  $f_z$  par dent: 0,13 mm

Chanfrein réalisable: 0,25 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,13 mm
Type	ST1400
Chanfrein réalisable	0,25 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 12045
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	4,5 mm
Pour largeur de rainure $a_p$	8 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage