

Garant**SNHX 1207 neutre, Type: ST1400**

Données de commande

N° commande	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.Pour largeur de rainure a_p : 12 / 16 mm

Nuance: HB7525

Avance f_z par dent: 0,13 mm

Chanfrein réalisable: 0,25 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,13 mm
Type	ST1400
Chanfrein réalisable	0,25 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 1207
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	7 mm
Pour largeur de rainure a_p	12 / 16 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage