

Yale

1 sangle d'arrimage avec cliquet et crochet en 2 parties, Longueur: 6m



Données de commande

N° commande	086120 6
GTIN	4025092360258
Classe d'article	08Z

Description

Exécution:

Sangles en polyester extra résistantes à faible étirement, recouvertes durablement de polyuréthane (EN 12195-2). Cliquets et crochets robustes avec revêtement anticorrosion, utilisation simple.

Utilisation:

Pour **l'arrimage, la fixation** et **l'assemblage par serrage** d'éléments dans l'atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d'arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.

Description technique

Norme	EN12195-2
Largeur de sangle	35 mm
Force d'arrimage maximale	1000 daN
Force maximale manuelle (50 daN)	150 daN
Longueur	6 m
Type de produit	Sangles d'arrimage