

Garant**Lame de perçage HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 16,25mm****Données de commande**

N° commande	231650 16,25
GTIN	4045197604903
Classe d'article	21M

Description**Exécution:**

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l'élément de base $5 \times D$.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Description technique

Avance f dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,18 mm/tr
Ø D	16,25 mm
pour élément de base réf.	16 mm
Série	HiPer-Drill
Nombre de changements/dents	1
Angle de pointe	135 degré

Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Semi-Standard	oui
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Vis Torx Plus® Taille empreinte 8IP1	231999 8IP1
--------------------------------------	-------------