

Garant
Fraise à copier à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm


Données de commande

N° commande	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø queue D _s h6	16 mm
Ø dents D _c	16 mm
Longueur totale L _{tot}	80 mm
Longueur de col L ₁	30 mm
Plaquette adaptée	VDGT 11T2..
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	12,4 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	6,9 degré
Perçage par interpolation Ø D _{max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	30 mm
Perçage par interpolation a _p	3,5 mm

Ø D ₃	14 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219801