

Pige de contrôle simple avec poignée, 3 chiffres Classe de tolérance 1, Type: 5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 483942 5 |
| GTIN | 2050002077133 |
| Classe d'article | 48A |

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée.
Poignée: indication du Ø estampée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le Ø souhaité, par ex. 483942 réf. 3, 0,305.

Description technique

| | |
|----------------------|----------------------|
| Longueur totale | 53 mm |
| Etalonnage | L5 |
| Dim. nominales | 1,001 - 1,999 mm |
| Longueur de contrôle | 33 mm |
| Pas | 0,001 mm |
| Norme | DIN 2269 |
| Classe de tolérance | 1 |
| Dureté | 60 ±2 HRC |
| Matériau | Acier à outils allié |
| Type de produit | Pige de contrôle |

Services

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| EtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20