

Pige de contrôle simple avec poignée, 3 chiffres Classe de tolérance 1, Type: 8



Données de commande

N° commande	483942 8
GTIN	2050002077164
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée.
Poignée: indication du Ø estampée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le **Ø souhaité**, par ex. 483942 réf. 3, 0,305.

Description technique

Longueur totale	53 mm
Etalonnage	L5
Longueur de contrôle	33 mm
Pas	0,001 mm
Dim. nominales	5,001 - 5,999 mm
Norme	DIN 2269
Classe de tolérance	1
Dureté	60 ±2 HRC
Matériau	Acier à outils allié
Type de produit	Pige de contrôle

Services

EtalonnagePiges de contrôle Ø maximal 20	028240 20
	028260 20

Étalonnage DAkkSPige de contrôle Ø maximal 20