

bimos

Chaise pivotante de travail lourde, Neon XXL, avec appuie-têteBLACK



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 965364 BLACK |
| GTIN | 4016849970769 |
| Classe d'article | 96B |

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail très robuste et sûre avec mécanisme synchrone et ensemble des composants adaptés aux charges lourdes. Régulation du poids de 80 à 180 kg. Composants adaptés aux charges lourdes: structure, roulettes, mécanisme, ressort à gaz et piètement. Piètement en aluminium noir. Assise et dossier ergonomique. Dossier réglable progressivement, hauteur et inclinaison réglables individuellement. Rembourrage épais avec forme optimisée. Avec accoudoirs. Ecartement entre les accoudoirs de 570 mm, réglables en largeur. Avec ruban flexible orange.

Avec revêtement Supertec. Avec appuie-tête. Réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison.

Norme:

DIN 68877

Description technique

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Plage de réglage profondeur d'assise | 420 - 480 mm |
| Largeur d'assise | 470 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Hauteur du dossier | 570 mm |
| Plage de réglage en hauteur du dossier | 60 mm |
| Couleur matériau de l'assise | noir |
| Charge admissible chaise | 180 kg |
| Plage de réglage en hauteur avec roulettes | 470 - 640 mm |
| Type de produit | Chaise pivotante de travail |