

Garant
VCGX 220508 FR, HU7810, Type: ALU


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 211856 ALU |
| GTIN | 4045197700414 |
| Classe d'article | 21A |

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie – réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$ pour l'ébauche avec $a_e = 1 \times D$.

Description technique

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Type | ALU |
| Avance f_z | 0,25 mm |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Code ISO plaquette | VCGX 220508 FR |
| Nuance | HU7810 |
| Type d'outils | Carbure |

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Plastiques | adaptée | 1900 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 1900 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 500 m/min | N |
| CuZn | adaptée | 400 m/min | N |
| Graphite, PRFV, PRFC | moyennement adaptée | 100 m/min | N |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |