



Perceuse-visseuse sans fil ONE-KEY™, Type: M18ODD3-5



Données de commande

N° commande	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation. Modèle de haute qualité FUEL™ avec **moteur POWERSTATE™ sans balais** pour une efficacité maximale. **Usure minimum** et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard. La grande efficacité et la capacité élevée de la batterie permettent **une durée de vie jusqu'à 2x plus longue** (par rapport à d'autres technologies Li-Ion). **Composants électroniques REDLINK PLUS™** – Gestion exceptionnelle de la puissance:

- **Avec communication moteur – batterie.**
- **Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**

Perceuse-visseuse sans fil M18 FUEL™ **ONE-KEY™** avec couple élevé.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise). Avec poignée supplémentaire pour un support de couple plus facile.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Utilisation type	Heavy Duty
Type de moteur	Moteur sans charbons
Poids	2,1 kg
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	89 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	16 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Couple max. dur	158 Nm
Nombre de batteries incluses	2
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2100 min ⁻¹
Référence fabricant	M18 ONEDD3-502X
Connexion à l'application	OneKey
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Capacité de la batterie	5 Ah
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18 V, connexion à l'application ONE-KEY
USP2	Moteur sans charbons, avec 2 batteries, dans une valise

