

Garant**SNHX 1205 neutre, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.Pour largeur de rainure a_p : 10 / 14 mm

Nuance: HB7525

Chanfrein réalisable: 0,25 mm

Description technique

Type	UNI
Chanfrein réalisable	0,25 mm
Nuance	HB7525
Code ISO plaquette	SNHX 1205
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,4 mm
Pour largeur de rainure a_p	10 / 14 mm

Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage