

Yale

Pompe manuelle hydraulique HPS, Nombre de marches / volume du réservoir: 2/0,7l



Données de commande

N° commande	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Pompes à main 2 vitesses **avec mouvement rapide** (sauf réf. 1/0,7). Passage automatique de la 1ère à la 2ème vitesse. **Avec valves de décharge réglables de 0 à 700 bars. Construction tout en acier** avec valve de décharge à réglage fin, vis de purge et de remplissage d'huile et poignée de transport sur le levier.

Livraison:

Avec remplissage d'huile, sans manomètre.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Description technique

Poids	7 kg
Débit par course de levier (1er niveau)	11 ml
Capacité d'huile utile	700 ml

Débit par course de levier (2e niveau)	2 ml
Nombre de niveaux de pression	2
Type de produit	Pompe à main hydraulique

Accessoires

Kit manomètre GYA-63 Quantité de services 0-1000 bar	086087 0-1000
--	---------------