



Dégrippant multi-usages, Contenu: 400ml



Données de commande

N° commande	083000 400
GTIN	5032227690042
Classe d'article	08E

Description

Exécution:

Le dégrissant multi-usages WD-40 réputé mondialement **est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l'environnement**. Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

- **Antirouille avec capillarité importante** – dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.
- **Nettoyant**: dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.
- **Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses**, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.
- **Produit anti-corrosion**: Le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.
- **Spray contact**: repousse l'humidité des composants électriques.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW**.

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Description technique

Tête de pulvérisation	Standard
Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Couleur	marron clair
Point d'éclair	47 °C
Point d'ébullition	176 °C
Classe de marchandise dangereuse	2.1
Propriétés oxydantes	non
Hydrosolubilité	insoluble
Viscosité cinématique	< 1 mm ² /s
Température de stockage	15 - 50 °C
Contenu	0,4 l
Exécution	Bombe aérosol
Type de produit	Dégrippant multi-usages / Huile universelle