

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 20degré****Données de commande**

N° commande	215700 20
GTIN	4045197658166
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

- **Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'utilisation d'autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d'état de surface.**
- **Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.**

Description technique

Angle γ	20 degré
Ø fixation	27 mm
Larg. de chanfrein possible b	28,5 mm
Hteur de chanfrein possible h	10 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1604..
Longueur totale L_{tot}	50 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Ø max. D ₁	91 mm
Ø min. D	35 mm
Long. de chanfrein l	30 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	3
Avance par dent pour h _{max}	0,3 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219811