

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 30degré****Données de commande**

N° commande	215700 30
GTIN	4045197410511
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

- **Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'utilisation d'autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d'état de surface.**
- **Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.**

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Angle γ	30 degré
Ø fixation	27 mm
Long. de chanfrein l	30 mm
Larg. de chanfrein possible b	26,5 mm
Ø max. D ₁	84,6 mm

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Hteur de chanfrein possible h	15,1 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1604..
Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Ø min. D	35 mm
Avance par dent pour h_{max}	0,2 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219811
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0