

**Garant****APMT 060204 ER, HB7630, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	215664 INOX
GTIN	4045197601483
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

## Description technique

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,08 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060204 ER
Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		