

**Garant**
**APMT 060204 ER, HB7510, Type: ST1400**


## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 215646 ST1400 |
| GTIN             | 4045197601452 |
| Classe d'article | 21A           |

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 mm

## Description technique

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Type                  | ST1400                  |
| Avance $f_z$ par dent | 0,1 mm                  |
| Rayon d'angle         | 0,4 mm                  |
| Série                 | Softcut®                |
| Code ISO plaquette    | APMT 060204 ER          |
| Nuance                | HB7510                  |
| Type d'outils         | Carbure                 |
| Type de produit       | Plaquette pour fraisage |

**Données utilisateur**

|                                | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 220 m/min            | P               |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 200 m/min            | P               |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                      |                 |
| à sec                          | adaptée             |                      |                 |