

Garant**APMT 060208 ER, HB7630, Type: INOX**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215665 INOX |
| GTIN | 4045197673756 |
| Classe d'article | 21A |

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Description technique

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Type | INOX |
| Avance f_z par dent | 0,08 mm |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Série | Softcut® |
| Code ISO plaquette | APMT 060208 ER |
| Nuance | HB7630 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | M |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |