

**Garant****Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle  $\gamma$ : 60degré****Données de commande**

N° commande	215700 60
GTIN	4045197410535
Classe d'article	210

**Description****Remarque(s):**

- **Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'utilisation d'autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d'état de surface.**
- **Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.**

**Description technique**

Hteur de chanfrein possible h	26,5 mm
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Long. de chanfrein l	30 mm
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	3
Plaquette adaptée	AP.. 1604..
Jeu de vis pour plaquettes	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Ø fixation	27 mm
Ø max. D <sub>1</sub>	65 mm
Angle $\gamma$	60 degré
Larg. de chanfrein possible b	15,1 mm
Ø min. D	34,8 mm
Avance par dent pour h <sub>max</sub>	0,12 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219811