

Yale

Pompe manuelle hydraulique HPS, Nombre de marches / volume du réservoir: 2/2l



Données de commande

N° commande	086050 2/2
GTIN	4025092159104
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Pompes à main 2 vitesses **avec mouvement rapide** (sauf réf. 1/0,7). Passage automatique de la 1ère à la 2ème vitesse. **Avec valves de décharge réglables de 0 à 700 bars. Construction tout en acier** avec valve de décharge à réglage fin, vis de purge et de remplissage d'huile et poignée de transport sur le levier.

Livraison:

Avec remplissage d'huile, sans manomètre.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Description technique

Capacité d'huile utile	2000 ml
Débit par course de levier (2e niveau)	2 ml
Nombre de niveaux de pression	2

Débit par course de levier (1er niveau)	11 ml
Poids	10 kg
Type de produit	Pompe à main hydraulique

Accessoires

Kit manomètre GYA-63 Quantité de services 0-1000 bar	086087 0-1000
--	---------------