

**Garant**
**Lame de perçage HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 30,75 mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 231650 30,75  |
| GTIN             | 4045197605313 |
| Classe d'article | 21M           |

**Description**
**Exécution:**

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base  $5 \times D$ .

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 30 mm

Avance f dans l'INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,31 mm/tr

**Description technique**

|   |            |
|---|------------|
| Ø D   | 30,75 mm   |
| Pour Ø élément de base D                    | 30 mm      |
| Avance f dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,31 mm/tr |
| Nombre de changements/dents                 | 1          |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Nuance            | HB7630                        |
| Type d'outils     | Carbure                       |
| Angle de pointe   | 135 degré                     |
| Nombre de dents Z | 2                             |
| Type de produit   | Inserts de coupe pour perçage |

---

## Accessoires

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Vis Torx Plus® Taille empreinte 15IP1 | 231999 15IP1 |
|---------------------------------------|--------------|