

Garant

**Fraise à dresser à 90° longue, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:
32/3mm**

**Données de commande**

N° commande	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø dents D_c	32 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Longueur totale L_{tot}	250 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent

Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP